

**VNMG 160408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VNMG 160408 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 220 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,75 - 2,5 mm
Forgácstörő	MS
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 220 m/min
Fő felhasználás	M

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz