

Garant**CC.T 120408, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260160 HB7310
GTIN	4045197668530
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	AM
Fő felhasználás	N
Minőség	HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz