

Garant**QuickTurn esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Árucikk kategória	21U

Leírás**Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2525M08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Alátétlapka: 259031 42

Műszaki leírás

Kallantyú	259038 10
Csavar alátétlapkához	259025 4
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Alátétlapka	259031 42
Működő szélesség L ₄	32 mm
Lapkaméret	8 mm
Szárméret	25 mm

Fejhossz L ₁	32 mm
Kés ISO kódja	DWLNR/L 2525M08
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 10	259038 10
Csavar alátétlapkához	259171
Szorítóköröm	259354
Alátétlapka	259581
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 42	259031 42
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500