

**CCMT 120412, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 120412 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 140 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	GK
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 450 m/min
Fő felhasználás	P

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120412
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz