



Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	260338 16/07
GTIN	
Árucikk kategória	25U

Leírás

Kivitel:

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L ₃	11,7 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Kinyúlási hossz L ₁	80 mm
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar	269022 4
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítócsavar Típus 4	269022 4