



**KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral, Hosszú, Ø Dmin – Ø Dmax: 39-53mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Árucikk kategória	24F

## Leírás

### Kivitel:

- A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
- Kompakt szerszámfelépítés.
- Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzavezetéshez.
- Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

### Figyelem:

**A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.**

További kivitelek külön rendelésre.

### Rendelési példa:

1×236680 sz. 24–32 méret – Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.

2×236684 sz. 24–32 méret – Tartó kétélű kiesztergálóhoz.

10×236520 sz. 18–010 méret – Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

## Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	120 mm
Ø tartomány $D_{min}-D_{max}$	39 - 53 mm
ABS® szár Ø $D_s$	40 mm
Gallérhossz $L_2$	8 mm
Kivitel	Hosszú
Szár	ABS

Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

## Tartozék

KOMET TwinKom® tartó $\alpha = 80^\circ$ kétélű kiesztergálóhozNagyolás Tartó 39-53	236684 39-53
KOMET TwinKom® tartó $\alpha = 90^\circ$ kétélű kiesztergálóhozSimítás Tartó 39-53	236688 39-53
KOMET TwinKom® tartó $\alpha = 80^\circ$ kétélű kiesztergálóhozNagyolás Tartó 39-53	236685 39-53
KOMET TwinKom® tartó $\alpha = 90^\circ$ kétélű kiesztergálóhozNagyolás Tartó 39-53	236686 39-53