

Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7020 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7020
Forgácstörő: SM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz