

**WN.G 080408, Minőség: KW10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

WN.G 080408 KW10 Minőség: KW10  
Forgácstörő: AH  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 400 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 400 m/min
Forgácstörő	AH
Előtolás $f$	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás	N
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	1 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Minőség	KW10
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz