


**WN.G 080408, Minőség: SW05**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Árucikk kategória	25E

## Leírás

WN.G 080408 SW05 Minőség: SW05

Forgácstörő: MU

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 140 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	MU
Előtolás $f$	0,1 - 0,35 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz