

Garant**DC.T 11T302, Minőség: CU7010**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260356 CU7010 |
| GTIN | 4045197668967 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DCMT 11T302 CU7010 Minőség: CU7010
Forgácstörő: SS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 210 m/min

Műszaki leírás

| | |
|---|----------------|
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 140 m/min |
| Forgácstörő | SS |
| Fő felhasználás | P |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Mellékfelhasználás | M |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 90 - 210 m/min |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Előtolás f | 0,05 - 0,2 mm/ford, |
| Minőség | CU7010 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | Cermet |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Váltólapka ISO kód | DCMT 11T302 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |