



Áttűzhető egykezes pillanatszorító forgatható markolattal, Befogási tartomány: 450mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860288 450
GTIN	4008158042008
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Felső- és alsórész üvegszál erősítésű poliamidból. Üreges profilsín barnított acélból. A műanyag ház védi a szorító mechanikát a portól és a forgácsoktól. A markolat egyrésztől úgy pozicionálható, hogy optimális pumpálási pozíció és ezáltal jobb erőkifejtés legyen elérhető. Másrészt a markolat a szorítási folyamat után a munkaterületről is kifordítható. Ezáltal több szorító is használható a legszűkebb helyen.

- **2 komponensű műanyag markolat pumpakarral.**
- **Az innovatív 360°-os forgó mechanika lehetővé teszi a markolat elhelyezését a sín körül.**
- **12 fokozatú reteszelő mechanika a szorítási pozíció biztonságos megtartásához.**
- **Nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal.**
- **Akár 1400 N szorítóerő.**
- **Szerszám nélküli áthelyezés szorításról feszítésre.**
- **Egykezes használat erőfeszítés nélkül.**

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	18×5 mm
--------------------------	---------

Maximális szorítóerő	1400 Nm
Befogási tartomány	450 mm
Feszítési szélesség	195 - 615 mm
Kinyúlás	80 mm
Gyártó jelölése	EZ360
Súly	0,96 kg
Termék fajtája	Szorító