



## Rendelési adatok

Rendelés száma	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Árucikk kategória	03F

## Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámbe fogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez). Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés). Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz. Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően. Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében. Nagyteljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez.

Tartalom:

30 darabos tartozék készlet, elszívó berendezés és L-BOXX. 30 darabos tartozék készlet, melynek tartalma: 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× HM fűrészlap (Ø 75), 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× csiszolólap, lyukasztott., 1-1× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse).

## Műszaki leírás

Amplitúdó (oszcillációs mozgás)	2 × 1,7 fok
Rezgésszám	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>

Súly	1,4 kg
Teljesítményfelvétel	350 W
Szerszámbefogás	Starlock, Starlock Plus
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	MM 500 PLUS TOP
Kábelhossz	5 m
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Rezgőkészülékek