



## Forrasztó állomás, Gyártó jelölése: NANOMK2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082301 NANOMK2
GTIN	4003008153682
Árucikk kategória	04K

### Leírás

#### Kivitel:

Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés). Antisztatikus mikroprocesszoros vezérlésű i-CON NANO forrasztóállomás nagy forrasztási teljesítménnyel a hatékony fűtőelemnek köszönhetően. Minden forrasztási feladathoz tartalmazza az ideális csúcsgeometriával rendelkező forrasztócsúcsot.

#### Felhasználás:

Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

### Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	80 W
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya	150 - 450 °C
Magasság	103 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Felfűtési idő 280 °C-ra	9 s
Hálózati frekvencia	50 Hz
Hossz	145 mm
Forrasztópáka súlya vezeték nélkül	30 g

Hálózati feszültség	240 V
Szélesség	80 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Forrasztó állomás