

**Marólapka SPMT 1806 EDSR-NB3T, sík- / sarokmaróhoz, PR1810****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224031 GG
GTIN	4960664027606
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

A speciális váltólapka geometria gondoskodik a csökkentett forgácsoló erőkről és a jobb forgácstörésről. Minden típus **Wiper éllel** a magas előtolások érdekében.

Felhasználás:

NB2T / NB3T: Ideális **megszakított forgácsolásokhoz**, nagy forgácsoló teljesítményhez és nagy előtolásokhoz.

Figyelem:

A marókat azonos számú NB2 és NB3 típusú lapkákkal kell felváltva belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 1 \times D$.

Műszaki leírás

Típus	GG
Sarokrádiusz	1,2 mm
Lapkavastagság E	6,35 mm
Előtolás f_z / fog	0,06 - 0,25 mm

Váltólapka ISO kód	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Típus	PR1810
Szerszámanyag	HM
Felhasználás	Nagyolás
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		