

**SOMT....20ER-GM, PR1810, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222075 10
GTIN	4960664026906
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

**Felhasználás:**

A **GM geometria** a legjobb választás általános felhasználáshoz.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Lapkavastagság E	4,76 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Váltólapka méret	10
Típus	GG
Sarokrádiusz	2 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,5 – 2 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT100420ER-GM

Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		