


**SOMT.....ER-FL, PR1810, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222091 10
GTIN	4960664026883
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A (felülethez igazodó) **FL geometria** a legjobb választás alacsony teljesítményű gépeken végzett nagyoláshoz.

Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Lapkavastagság E	4,76 mm
Előtolás f_z / fog	0,5 – 2 mm
Váltólapka méret	10
Típus	GG
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Sarokrádiusz	2 mm

Váltólapka ISO kód	SOMT100420-ER-FL
Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		