

Garant**Nagyoló maró HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	1926107
GTIN	4067263291046
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült NR profillal. A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetnek. Homlokvágóél geometria üregmaráshoz és egyenetlen fogosztás.

Műszaki leírás

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Vágóél Ø D _c	7 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,01 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Élhossz L _c	30 mm
Teljes hossz L	80 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Fogak száma Z	4
Tűrés névleges Ø	k12
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 8

Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NR
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,15×D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	36 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	73 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		