

Garant**Nagyoló maró HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192610 32
GTIN	4067263291206
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült NR profillal. A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetnek. Homlokvágóél geometria üregmaráshoz és egyenetlen fogosztás.

Műszaki leírás

Sarokletörés szöge	45 fok
Fogak száma Z	6
Vágóél Ø D _c	32 mm
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k12
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,066 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	186 mm
Spirálszög	30 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Élhossz L _c	106 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS Co 8

Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NR
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,15×D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	36 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	73 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		