

EFFBE**Precíziós szintezőpapucs KE, Maximális teherbírás: 2600kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086001 2600
GTIN	2050002075207
Árucikk kategória	08Y

Leírás**Kivitel:**

Szintstabil szintezőpapucs **csúszásgátló bevonattal**, beállítás egy ék segítségével az oldalsó finommenetes állítócsavarral.

Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető.

Felhasználás:

Rögzítési lehetőség nélküli gépekhez ill. olyan gépekhez, melyeknél különösen merev telepítés szükséges.

Figyelem:

átmenő furatos szintezőpapucs külön rendelésre szállítható.

Géptalp alátéteket az Online shop-ban talál a 086002 – 086006 sz. alatt. Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Szélesség B	115 mm
Magasság H	40 mm
Maximális szintezési tartomány (magasságkiegyenlítés Ni)	±4 mm
Borítás H _B	5 mm

Hossz A	115 mm
Termék fajtája	Antivibrációs géptalp