

**Garant****DC.T 070204, Minőség: HU7310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Árucikk kategória	21G

## Leírás

## Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	DCGT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz