

**DNMG 150604, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Cserék / élek száma	4
Minőség	CA125P
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PQ
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz