

**DNMG 150608, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250892 CA125P |
| GTIN | 4960664015290 |
| Árucikk kategória | 25E |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Minőség | CA125P |
| Fő felhasználás | P |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 140 - 300 m/min |
| Fogásmélység a_p | 1 - 5 mm |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Szerszámanyag | HM |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Forgácstörő | PH |
| Előtolás f | 0,25 - 0,6 mm/ford, |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz