


**Esztergalapka SNMG 190612, nagyoló megmunkáláshoz, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 330 m/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Váltólapka ISO kód	SNMG 190612
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PH
Előtolás f	0,3 - 1 mm/ford,
Cserék / élek száma	8
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Minőség	CA125P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz