

**DCMT 11T302, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tűrés	M
Minőség	CA125P
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	GK
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz