

**TNMG 160408, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 320 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Minőség	CA125P
Forgácstörő	PQ
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	P
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz