


**CNMM 160616, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Forgácstörő	PX
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Minőség	CA115P
Váltólapka ISO kód	CNMM 160616
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz