

**DNMG 150604, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Minőség	CA115P
Forgácstörő	PQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz