


**SNMG 150612, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	170 - 380 m/min
Előtolás $f$	0,3 - 1 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	PH
Fogásmélység $a_p$	1 - 11 mm
Minőség	CA115P

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz