

**CNMG 190608, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250382 CA115P |
| GTIN | 4960664043002 |
| Árucikk kategória | 25E |

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Cserék / élek száma | 4 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 170 - 380 m/min |
| Fogásmélység a_p | 1 - 10 mm |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Forgácstörő | PH |
| Váltólapka ISO kód | CNMG 190608 |
| Szerszámanyag | HM |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |
| Előtolás f | 0,28 - 0,88 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Fő felhasználás | P |
| Minőség | CA115P |

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz