

**DNMG 150612, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	PH
Minőség	CA115P

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz