


**Esztergalapka SNMG 120404, simító megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Forgácstörő	PQ
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Típus	CA115P
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz