

**TNMG 160404, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási körülmény	PQ
Minőség	CA115P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz