

**VNMG 160404, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácstörő	PQ
Fő felhasználás	P
Minőség	CA115P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz