

**VNMG 160408, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	PQ
Minőség	CA115P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Sarokrádiusz	0,4 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz