


**Esztergalapka WNMG 080412, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 252116 CA115P |
| GTIN              | 4960664046416 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Forgácstörő                                | PMG                 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 180 - 400 m/min     |
| Előtolás $f$                               | 0,15 - 0,6 mm/ford, |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Tűrés                                      | M                   |
| Cserék / élek száma                        | 6                   |
| Váltólapka ISO kód                         | WNMG 080412         |
| Forgácsolási feltétel                      | folyamatos          |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás    |
| Sarokrádiusz                               | 1,2 mm              |
| Típus                                      | CA115P              |

## Adatlap

Fogásmélység  $a_p$

0,5 - 5 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz