

**Garant****DC.T 11T302, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260458 HB7020
GTIN	4045197699718
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T302 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min

Fő felhasználás	P
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz