



Erő síkbavágó 20°-ban hajlított fejjel, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	725610 200
GTIN	4003773081913
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erőárfordítással. Élek indukciósan edzve (kb. 59 HRC). Feketére foszfátzott fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont száruk. **Nyitórugóval** és beépített reteszeléssel. **20°-ban hajlított fej síkban történő vágásokhoz.**

Felhasználás:

Lágy anyagok, például műanyag-alumínium, vörösréz (akár 3×10 mm-es Cu gyűjtősínek), ólom síkban történő vágásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	6 mm
Vágóél	Induktívan edzett
Hajlított fej	20 fok
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Felület	feketére foszfátzott
nyitórugóval	igen

utánállító csavarral	igen
Termék fajtája	Vágó fogó