

Garant**GARANT Softcut HSI nagy előtolású maró, furattal, ØD / vágóélek száma Z: 42/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A váltólapkák a tartószerszámban 15° szögben állnak.

Felhasználás:

Az f_z értékhez 0,8 mm-t válasszon.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 15IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3Nm)
Sorozat	Softcut®
Hozzávaló váltólapka	SO.. 1205..
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	56,5 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	2,8 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	15 mm
$\varnothing D_3$	17,4 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78,3 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,75 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	15 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219833
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP