

**Döntött polclapos alappolc, Szélesség 1300 mm, Mélység: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990604 500
GTIN	4058255012695
Árucikk kategória	96P

**Leírás****Kivitel:**

A mindkét oldalról használható ferde polclapos/kanban polc ideális „First-in-First-out” tároláshoz, mivel a tárolt áruk a sima horganyzott polcokon csúszni tudnak.

Horganyzott T-profil keret és polcok. **Ferde polclaponként maximum 150 kg teherbírással** szállítható. A rakodási szintek 25 mm-es osztásban állíthatóak. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan összeszerelhető. Mindkét oldalon használható. **Mezőterhelés: 1300 kg.**

Alappolc felépítmény mérete: 1360 mm.

A vízszintes elválasztó megvezetők 50 mm-es osztásban állíthatóak. Az elülső hosszanti retesz 15 mm-rel magasított és ezáltal megakadályozza az áru kiesését.

**Leírás:****Felépítmény mérete:**

**Alappolc:** Névleges hossz + 60mm

**Polcbővítés:** Névleges hossz + 6 mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 36 mm

**Felhasználás:**

Műanyag tárolódobozok, nyitott tárolódobozok, kartonok, stb. tárolásához.

**Tartalom:**

7 döntött polclap egyenként 8 elválasztó vezetősínnel, 2 hosszirányú ütközővel, 2 oldalsó vezetőperemmel, valamint 1 egyenes takarólappal, inkluzív rögzítő talpak.

**Figyelem:**

- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**
- **Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

**Műszaki leírás**

Szélesség	1360 mm
Magasság	2000 mm
polcmélység	500 mm
Polcmagasság	2000 mm
Max. mezőterhelés	1300 kg
Polc szélessége	1300 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1360 mm
Szerelés szükséges	igen
Polclapok száma	7
Mélység	536 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	Horganyzott
Terméknév attribútum	Szélesség 1300 mm
Termék fajtája	Döntött polclapos polc