

**Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	130 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	23,6 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	57 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,61 fok
$\varnothing D_3$	25 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------