




HELIGRIP forgácsoló betétek, IC8250, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273409 4/0,4
GTIN	7291075488395
Árucikk kategória	26C

Leírás

Kivitel:

Optimalizált forgácsolakítás és kontrolált forgácsképződés.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	4 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Fogásmélység a _p	0,5 - 2,4 mm
Beszúrás előtolás f	0,09 - 0,15 mm/ford,

INSL	19 mm
Esztergálás előtolás f	0,18 - 0,24 mm/ford,
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	T
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	45 - 260 m/min
Minőség	IC8250
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz