

**Garant****Turbómaró GARANT Master Uni – közepes, Keményfém, Típus: AS1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543220 AS1225
GTIN	4067263117278
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **Acélhoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett. Extra stabil 8 mm szár.

**Felhasználás:**

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz,

Hegesztési varrat ill. felület megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.

**Műszaki leírás**

Fejhossz	25 mm
Teljes hossz	65 mm

Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fej Ø	12 mm
Szár Ø	8 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Termék fajtája	Turbómaró