

**TNMG 160404, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 251582 CA510  |
| GTIN              | 4960664699193 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Fogásmélység $a_p$                         | 1 - 4,5 mm          |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm              |
| Forgácsolási feltétel                      | folyamatos          |
| Forgácsoló                                 | PS                  |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 80 - 450 m/min      |
| Előtolás $f$                               | 0,15 - 0,6 mm/ford, |
| Minőség                                    | CA510               |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás    |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Váltólapka ISO kód                         | TNMG 160404         |
| Cserék / élek száma                        | 6                   |

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz