

**Garant****Készlet befogó nélkül Ø 9,75 – 101,1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237539
GTIN	4045197584205
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

**Az ER plus finombeállítású szerszám közvetlenül az ER40 szorítópatronos befogóra szerelhető.**

**Felhasználás:**

Ø 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és váltólapka tartóhoz. Adapterrel és váltólapka tartóval Ø 152,1 mm-ig bővíthető. **Fogásvételi pontosság 0,01 mm / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.** Furatkés hozzávaló **CC..0602** típusú ISO váltólapkával. Váltólapka tartó hozzávaló **CC..09T3** típusú ISO váltólapkával.

**Tartalom:**

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. furatkés Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);  
237634 sz. furatkés Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);  
237640 sz. furatkés Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);  
237642 sz. furatkés Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).  
1 váltólapka tartó: 237645 sz. 87,75 – 101,1 mm Ø-höz (a 237534 sz. adapterrel. Ø 114,1 mm-ig).  
1-1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 méret (vagy CC..0602 lapkát használjon);  
260058 sz. CU7010 méret (vagy CC..09T3 lapkát használjon).

**Alkatrész:**

237630 – 237642 sz.-hoz: 219830 sz. váltólapka csavar  
237645; 237531; 237532 cikkszámhoz: 219805 sz. váltólapka csavar.

**Ajánlás:**

- Edzett anyagokhoz a 265340 sz. F méretű (CBN) váltólapkát alkalmazza.
- 237695 sz. HB7015 méretű váltólapka mély furatokhoz és csekély ráhagyáshoz (jó forgácsellenőrzés csökkentett forgácsolóerő mellett).

**Figyelem:**

A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek  $\pm 20^\circ$ -os beállítására!

---

**Műszaki leírás**

Csatlakozás	ER40
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám