

**Garant**
**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**


## Rendelési adatok

Rendelés száma	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: MVJNR/L 2525X16

Hozzávaló váltólapka: VN.. 1604..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 46 mm

Teljes hossz L: 117,5 mm

Alátétlapka: 259031 1

## Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 1
Kés ISO kódja	MVJNR/L 2525X16
Csavar szorítókörömhöz	259021 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	46 mm

Csavar alátétlapkához	259025 9
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szárméret	25 mm
Szorítóköröm	259038 3
Teljes hossz L	117,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Csavar szorítókörömhöz Típus 2	259021 2
Alátétlapka Típus 1	259031 1
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm	674242 2
Csavar alátétlapkához Típus 9	259025 9
Szorítóköröm Típus 3	259038 3