

**HOLEX®**
**TNMG 160408 10 darabos készlet, Minőség: HBX020**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251603 HBX020
GTIN	4045197664891
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

TNMG 160408 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PM
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	1 - 6,5 mm
Minőség	HBX020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	eco esztergakés
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Váltólapka kiosztás	egyenes