

**DC.T 11T304, Minőség: KW10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 11T304 KW10 Minőség: KW10
Forgácstörő: AH
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 300 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 300 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AH

Minőség	KW10
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCGT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz