

**DCMT 070202, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260470 SP4019
GTIN	
Árucikk kategória	28D

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás	UNI
Forgácstörő	73
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 4,5 mm
Minőség	SP4019
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Cserék / élek száma	2

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz