



## Rendelési adatok

Rendelés száma	723181 180
GTIN	
Árucikk kategória	73F

## Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játégmentes illeszték excentrikus kettős illesztékes szerkezettel. Feketített fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont száruk és KNIPEXtend csatlakozással. A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Előny:

Felfekvő erősített oldalcsípőfogó 50%-kal kisebb erőkifejtéssel a hagyományos erősített oldalcsípő fogókkal szemben. A pozíciókövető vágás csökkenti az erőkifejtést.

Előny reklámszöveg:

Felfekvő erősített oldalcsípőfogó 50%-kal kisebb erőkifejtéssel a hagyományos erősített oldalcsípő fogókkal szemben. A pozíciókövető vágás csökkenti az erőkifejtést.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Figyelem:

A 723180 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.

## Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3,2 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	3 mm
Teljes hossz	180 mm
Gyártó jelölése	TwinForce

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	5,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Fogó, feketére foszfátzott, fej polírozott
Nagyteljesítményű erősített oldalcsípőfogó	igen
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó