

Garant**Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 30,1 mm, Csatlakozás: SK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237581 SK40
GTIN	4045197607775
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

237591 sz. kiesztergáló fejjel, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben. **Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm Ø-ben.**

Ø beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal.

A 9,75 – 30,1 mm Ø-höz

Felhasználás:

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú ISO** váltólapkákkal.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237591 SK40 sz.

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

Műszaki leírás

Csatlakozás	SK40
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Furatkés	237630
Furatkés	237634
Kiesztergáló fejØ 9,75 – 88,1 mm Csatlakozás SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Készlet befogó nélkülØ 9,75 – 164 mm	237598